

NH00-HR3P-LLB 3W. KI.0,5 150A 1Schl. 1Öffn. Elektr.Sich.Überw. nach CH-EICHRECHT

Technische Eigenschaften

Sicherung

Sicherungsgrösse	NH00
------------------	------

Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

Elektrischer Strom

Nennstrom	160 A
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B	160 A

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	10 - 10 Nm
----------------------	------------

Belastbarkeit

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	1400

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	47 W
---------------------------------------	------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	95 mm ²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	95 mm ²

Abmessungen

Höhe	50 mm
Breite	280 mm
Länge	590 mm

Spannung

Isolationsspannung Ui	1000 V
Stossspannungsfestigkeit	8000 V

Kabel

Kabeleinführungsstelle	Seite
------------------------	-------

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja