

NH00-NR3P-LLB 3W. KI.0,5 150A 1Schl. 1Öffn. Elektr.Sich.Überw.nach CH-EICHRECHT

#### Technische Eigenschaften

##### Sicherung

Sicherungsgrösse	NH00
------------------	------

##### Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	160 A
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B	160 A

##### Installation, Montage

Nominales Drehmoment	10 - 10 Nm
----------------------	------------

##### Belastbarkeit

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	1400

##### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	47 W
---------------------------------------	------

##### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	95 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	95 mm <sup>2</sup>

##### Abmessungen

Höhe	50 mm
Breite	280 mm
Länge	590 mm

##### Spannung

Isolationsspannung U <sub>i</sub>	1000 V
Stossspannungsfestigkeit	8000 V

##### Kabel

Kabeleinführungsstelle	Seite
------------------------	-------

##### Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja