

**NH00-NR3P-LLB 3 Wandler Kl.0,5 150A auf Steckerleiste nach CH-EICHRECHT**

**Technische Eigenschaften**

**Sicherung**

|                  |      |
|------------------|------|
| Sicherungsgrösse | NH00 |
|------------------|------|

**Architektur**

|           |   |
|-----------|---|
| Polanzahl | 3 |
|-----------|---|

**Elektrischer Strom**

|  |       |
|--|-------|
| Nennstrom                                  | 160 A |
| Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B | 160 A |

**Installation, Montage**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Nominales Drehmoment | 10 - 10 Nm |
|----------------------|------------|

**Belastbarkeit**

|   |      |
|---|------|
| Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele | 200  |
| Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele | 1400 |

**Leistung**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 47 W |
|---------------------------------------|------|

**Anschluss**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 95 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 95 mm <sup>2</sup> |

**Abmessungen**

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 50 mm  |
| Breite | 280 mm |
| Länge  | 590 mm |

**Spannung**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Isolationsspannung Ui    | 1000 V |
| Stossspannungsfestigkeit | 8000 V |

**Kabel**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Kabeleinführungsstelle | Seite |
|------------------------|-------|

**Nachhaltigkeit**

|               |    |
|---------------|----|
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform  | Ja |