



WNA003

IP55

CUBYKO A/R ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΝΔ. ΚΑΤ. ΣΥΝΑΡΜ/ΝΟΣ IP55 ΓΚΡΙ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής 10 A

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση
Επίτοιχη τοποθέτηση

Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Υλικά

Χρώμα Γκρι
Κωδικός RAL 7011
Φινίρισμα επιφάνειας Ματ
Υλικό Θερμοπλαστικό
Μεταχείριση Ακατέργαστο
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού) 0 %

Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης Στοιχείο ελέγχου

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 1

Διαστάσεις

Διαστάσεις 70 x 70 mm
Ενσωματωμένο βάθος 63 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 40 mm
Ύψος της ζώνης P-touch για το πεδίο επισήμανσης 0 mm

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK IK08
Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IP IP55 με κλειστό κάλυμμα

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 10 A

Σύνδεση

Είδος επαφών 2-κατευθύνσεων
Τύπος σύνδεσης Γυρίστε τη βίδα κλειδώματος

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Για βιδωτή στερέωση
Είδος σύνδεσης Με ακροδέκτη N
Με plug-in ακροδέκτες
Φωτισμός Για φωτισμό
Μπουτόν Όχι
Σήμανση Χωρίς επιτύπωση