




455501



RJ45 doble, Cat. 6 / Clase E

Características técnicas

Frecuencia

Ancho de banda de transmisión 250 - 250 MHz

Equipo

Número de salidas 2

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -40 - 70 °C

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente Borne LSA+

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP20

Tensión

Tensión asignada 72 V

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 1 A

Dimensiones

Profundidad del montaje 31 mm

Texto

Salida Con salida oblicua de 45°

Tensión Adecuado para PoE+

Tipo de montaje Sin garras de expansión

Protección No

Placa de soporte / aro de soporte Cáncamos externos pueden colocarse en el aro de soporte para aquellos diseños redondeados

Tipo de conexión Con terminales LSA+

Sostenibilidad

Sin halógenos Sí

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí