



FZ202N

Porte,univers,gauche,simple,RAL9010,pour armoires IP44,1550x1050mm

Caractéristiques techniques

Compatibilité

Adapté au type de coffret En saillie

Dimensions

Hauteur 1519 mm

Largeur 498 mm

Profondeur 12 mm

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

Nombre de portes 1

Type de porte Butée de porte

Nombre de serrure de la porte 0

Matière

Code RAL 9010

Couleur Blanc pur

Matière Acier

Traitement de surface Thermolaquage

Architecture

Position de la porte Gauche

Sécurité

Indice de protection IP IP54

Type de verrouillage Sans serrure

Équipement

Nombre de travée de large 2

Connectivité

Type de montage Fixation par encliquetage

Capacité

Nombre de modules 0

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui