



WH23130300Q

**kallysto apparent complet: Hotelcard Ultra Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation	10 A
Courant de commutation	10 A

**Tension**

Tension nominale	230 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Architecture**

Type d'organe de commande	Carte hôtel
Nombre de pôles	1

**Puissance**

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	1500 W
Lampes fluorescentes en circuit double	1500 W

**Matière**

Couleur	Ultra blanc
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Non

**Dimensions**

Hauteur	88 mm
Largeur	88 mm
Profondeur	67 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm

**Installation, montage**

Montage	En saillie
---------	------------

**Commandes et indicateurs**

Contact d'acquiescement	Non
-------------------------	-----

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK04

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 50 °C
------------------------	------------

**Textes**

Inscription	Avec inscription « Hotelcard »
Éclairage	Pour éclairage
Type de raccordement	Avec bornes surélevées à vis

**Convient pour**

kallysto montage en saillie	
-----------------------------	--

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----