



FZ200W

Dveře pravé s uzávěrem pro FP02/03/04/05x, 1519x519 mm, IP54

Technické vlastnosti

Přenos

Vhodné pro typ rozvaděče	Montáž na omítku
--------------------------	------------------

Rozměry

Výška	1519 mm
Šířka	519 mm
Hloubka	12 mm

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
Počet dveří rozvaděče	1
Typ dveří rozvaděče	Zarážka dveří
Typ rukojeti	Výklopná rukojeť se západkou
Počet zámků	1

Materiál

Kód RAL	9010
Barva	Bílá
Materiál	Ocel
Povrch	Práškové lakování

Architektura

Poloha dveří rozvaděče	Vpravo
------------------------	--------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP54
Typ uzamčení	3-bodová páka

Vybavení

Počet polí v šířce	2
--------------------	---

Konektivita

Druh montáže	Přípevnění pomocí zacvakávacího mechanismu
--------------	--

Kapacita

Počet modulů	0
--------------	---

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
-----------------------------	----

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----