



B04621



**Quadro in vetroresina oblò 300x265x165mm IP66 grigio Pedro VTR 01 OBLO'**

**Caratteristiche tecniche**

**Installazione, montaggio**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Adatto per l'uso esterno | Si                 |
| Montaggio su             | Montaggio a parete |

**Equipaggiamento**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Numero di file            | 0  |
| Con serratura             | Si |
| Con morsettiera di neutro | No |

**Serie**

|            |           |
|------------|-----------|
| Altezza    | 302,80 mm |
| Larghezza  | 264,70 mm |
| Profondità | 167 mm    |

**Porta / coperchio**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Numero di porte del quadro elettrico | 1  |
| Numero di serrature                  | 1  |
| Porta/frontale trasparente           | Si |

**Connettività**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Tipo di montaggio/installazione | Montaggio a parete |
|---------------------------------|--------------------|

**Materiali**

|            |  |
|------------|--|
| Materiale  | Poliestere rinforzato con fibra di vetro |
| Codice RAL | 7035                                     |
| Colore     | Grigio                                   |

**Equipaggiamento**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Con morsettiera di terra | No |
| Con piastra di montaggio | No |

**Materiali**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Resistente agli ultravioletti | Si |
|-------------------------------|----|

**Protezione**

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Classe protezione                             | Isolamento classe II              |
| Resistenza agli urti IK                       | IK10                              |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP)       | IP66                              |
| Tipo di bloccaggio                            | 3 lati 7 mm<br>Serratura a chiave |
| Grado di resistenza al filo incandescente GWT | 960 °C                            |

**Sostenibilità**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH – SVHC free | Si |
| Conformità ROHS              | Si |

**Illustrazioni | Disegni**

