



BRAP651001ELN

tehalit.BRAP Podstawa kanału, 65x100, alu anodyzowany

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	65 mm
Szerokość	100 mm
Długość	2000 mm

Pokrywa, drzwi

Liczba możliwych do montażu pokryw	1
Szerokość osłony 1	80 mm
Szerokość osłony 2	0 mm
Szerokość osłony 3	0 mm

Wymiary

Wewnętrzny przekrój poprzeczny	5400 - 5400 mm ²
--------------------------------	-----------------------------

Pojemność

Maks. liczba kabli (Ø11, wypełnienie 50%, z urządzeniami)	10
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	28

Kompatybilność

Kompatybilny rodzaj gniazda	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
-----------------------------	-----------------------------------

Instalacja, montaż

Perforacja podstawy	Nie
---------------------	-----

Materiały

Materiał	Aluminium
Obróbka	Anodowane
Kolor	Aluminium

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK08
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP40

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 90 °C
-------------------------	------------

Łączność

Akcesoria łączeniowe	Akcesoria łącznika są osobnym elementem
----------------------	---

Sprzęt

Zacisk mocujący linkę w zestawie	Nie
Liczba klamer do kabli na metr	0
Z folią ochronną	Tak

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

