



WH36186105A

robusto S0/1p/à clé/0-1-0-1/sans cylindre + face IP55 pour combinaison Noir

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale	220 - 250 V
Tension nominale	230 V

##### Installation, montage

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	20 A
-------------------------	------

##### Dimensions

Dimensions	86 x 86 mm
Profondeur	85.2 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	27 mm

##### Matière

Couleur	Noir
Matière	Thermoplastique
Traitement de surface	Non traité

##### Architecture

Type d'organe de commande	Clé
---------------------------	-----

##### Textes

Type de commutation	Schéma interrupteur arrêt 0/1-pôles
Type de raccordement	Avec bornes à vis

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----