



WH36186103A

robusto SchlüsselSch.S0/1p/0-1-0-1/ohne Zylinder +IP55-Front für Kombinat. Grau

Technische Eigenschaften

Spannung

| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 220 - 250 V |
| Nennspannung | 230 V |

Installation, Montage

| | |
|-------------|----------------------|
| Montage auf | Unterputz Aufputz |
|-------------|----------------------|

Sicherheit

| | |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP55 |
|--------------|------|

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 20 A |
|-----------|------|

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|------------|
| Abmessungen | 86 x 86 mm |
| Tiefe | 85.2 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 27 mm |

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Farbe | Grau |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

Architektur

| | |
|-----------------------|-----------|
| Steuer-/Bedienelement | Schlüssel |
|-----------------------|-----------|

Texte

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Schaltart/Variante | Ausschalter Schema 0/1-polig |
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen |