



30653565

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Styr/manöverelement	Dubbelvippta
---------------------	--------------

Material

Färg	Grå
RAL-kod	7011
Ytbehandling	Matt
Material	Plast
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	27 mm

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Bajonettanslutning
Typ av montering	Skruvmontering

Utrustning

Övervakningsfönster/ljusuttag	Nej
-------------------------------	-----

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
Slagtålighet IK	IK05

Text

Präglad	Medpräglade pilsymboler
Utförande	Montering i utanpåliggande eller infälld kapsling
Tryckknapp	Även för KNX-applikationer: tryckknapp, 2-vägs, och grupptryckknapp, 2-vägs

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja