



382610



### Schlüsselschalter für Profil-Halbzyylinder Modul-Einsätze

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

Schaltstrom	16 AX (100W LED (SBL))
-------------	------------------------

##### Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

##### Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

##### Werkstoff

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Werkstoff	Metall Kunststoff
-----------	----------------------

Oberfläche	Unbehandelt
------------	-------------

##### Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement
------------------	--------------

##### Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

##### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

##### Abmessungen

Abmessungen	70.80 x 70.80 mm
-------------	------------------

Einbautiefe	31 mm
-------------	-------

Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm
-----------------------------	-------

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

##### Architektur

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel
-----------------------	-----------

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

##### Texte

Montageart	Für Schraubbefestigung Ohne Spreizkrallen
------------	--

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
--------------	--------------------

Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
-------------	--------------------------------------

Schaltart/Variante	2-polig Aus/Wechsel
--------------------	---------------------

##### Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
-------------	----

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----