



47631606



**Розетка з з/к, кришка, замок, антрацит 16A/250B S.1**

**Технічні характеристики**

**Напруга**

Номінальна напруга 250 V

**Електричний струм**

Номінальний струм 16 A

**Частота**

Частота 50 - 60 Hz

**Матеріали**

Colour	Антрацит
Код RAL	7021
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Термопластик
Обробка	Необроблений Покриті лаком

**Розміри**

Висота	71 mm
Ширина	53 mm
Глибина	71 mm
Кількість одиниць	1

**Під'єднання**

Тип роз'єму/штекера Вставний термінал

**Установлення, монтаж**

Монтаж на Внутрішня установка

**Підключення**

Тип з'єднання	Штекерне з'єднання
Тип монтажу	Монтаж гвинтами Гачкове кріплення

**Обладнання**

Тип розетки роз'єму/вилки	SCHUKO
Поворотна центральна вставка	Ні
З відкидною кришкою	Так
З круглим захисним заземлювальним штифтом	Ні
З сигнальною лампою	Ні
Із замком	Так

**Аксесуари**

Має поле для маркування Ні

**Кришка, дверцята**

Тип кришки Самозакривна відкидна кришка

**Емність**

Кількість модулів 1

**Безпека**

З посиленим захистом від контакту	Ні
Ударостійкість IK	IK05
Клас захисту від проникнення (IP)	IP20

**Функції**

З орієнтаційним освітленням	Ні
З функціональним освітленням	Ні

---

**Ідентифікація**

---

З відбитком	Ні
-------------	----

---

**Тексти**

---

Накладка	Центральна кришка
----------	-------------------

---

Захист	Без посиленого захисту контакту
--------	---------------------------------

---

Тип з'єднання	Зі вставними клемми
---------------	---------------------

---

**Сумісний із**

---

S.x/V.x	
---------	--

---

**Sustainability**

---

Без галогену	Так
--------------	-----

---

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----

---