



WH11340600B

**basico ENC: Var. rot. à coup. ph. asc. 250W/LED 85W + pl. de fix. + face Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Tension de service | 230 - 230 V |
|--------------------|-------------|

**Fréquence**

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

**Matière**

|          |           |
|----------|-----------|
| Couleur  | Blanc     |
| Code RAL | 9010      |
| Matière  | Duroplast |

**Dimensions**

|            |       |
|------------|-------|
| Hauteur    | 77 mm |
| Largeur    | 77 mm |
| Profondeur | 55 mm |

**Textes**

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Principe de variation     | Coupe de phase montante   |
| Type de raccordement      | Avec borne à vis          |
| Fonctionnement & contrôle | Pas d'interface Bluetooth |

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |