



B09505



Minicanale monoscomparto con coperchio standard bianco TMC 40/1x17 W

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza	17 mm
Larghezza	40 mm
Lunghezza	2000 mm
Sezione interna	507 - 507 mm ²

Materiali

Materiale	Polivinilcloruro (PVC)
Codice RAL	9001
Colore	Bianco

Protezione

Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	15 - 60 °C
-------------------------	------------

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

Illustrazioni | Disegni

