



SL200809239011

Tekniska egenskaper

Tillbehör

Förutrustad med	Vägguttag + högtalaruttag
-----------------	---------------------------

Dimensioner

Höjd	80 mm
Bredd	20 mm
Djup	48 mm
Längd	130 mm

Utrustning

Tom uttagslåda	Nej
----------------	-----

Elektrisk ström

Märkström	16 A
-----------	------

Spänning

Märkspänning	230 - 230 V
--------------	-------------

Material

Material	Plast
Färg	Grafitsvart
RAL-kod	9011

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP40
Slagtålighet IK	IK07

Användningsförhållanden

Drifttemperatur	5 - 60 °C
-----------------	-----------

Illustrationer | teckningar

