



HW4S412FB

### Disjoncteur Ouvert HW4 85kA 1250A 4P Fixe pour TU sentinel

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	1250 A
Pouvoir de coupure ultime I <sub>cu</sub> sous 400 V AC selon IEC60947-2	85 kA
Pouvoir de coupure de service I <sub>cs</sub> sous 230 V AC selon IEC60947-2	85 kA
Pouvoir de coupure de service I <sub>cs</sub> sous 400 V AC selon IEC60947-2	85 kA

##### Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	20000
---	-------

##### Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12000 V
Type de tension d'alimentation	AC

##### Valeur de résistance

Résistance interne	7 $\mu\Omega$
--------------------	---------------

##### Architecture

Nombre de pôles	4
Type de boîtier	Montage fixe

##### Durabilité

Conformité REACH	Oui
------------------	-----