



НІС404А

Перемикач АВР модульний з мотоприводом I-0-II, T-Г, 4п 40А

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна робоча напруга змінного струму 380 - 415 V

Електричний струм

Номінальний струм 40 A

Номінальний умовний короткозамикальний струм I_{cc} з плавкими запобіжниками типу gL-gG 50 kA

Потужність

Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1 26000 W

Архітектура

Кількість полюсів 4

Тип конструкції пристрою Фіксований вбудований

Сумісність

Підходить для рейки DIN Так

Підходить для розподільчого щита Так

Установлення, монтаж

Монтаж на DIN-рейка
Монтажна панель

Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так