



HIB463M

## Lastumschalter mit Motorantrieb 4polig 800A

### Technische Eigenschaften

#### Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	380 - 415 V
-------------------------------	-------------

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	800 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc mit gl-gG Sicherung	50 kA

#### Leistung

Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	526000 W
---	----------

#### Architektur

Polanzahl	4
Gerätebauform	Festeinbau

#### Kompatibilität

Geeignet für DIN Schiene	Nein
Geeignet für Verteilereinbau	Ja

#### Installation, Montage

Montage auf	Montageplatte
-------------	---------------