



FW42US1

Rozvaděč zapuštěný FW, IP30, tř. ochr.II, 96 mod., 650x550x110

Technické vlastnosti

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Vybavení

Počet lišt	8
Počet polí v šířce	2

Kapacita

Počet modulů	96
--------------	----

Rozměry

Výška	650 mm
Šířka	550 mm
Hloubka	110 mm

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	1
Typ rukojeti	Výklopná rukojeť se západkou
Dveře/kryt průhledné	Ne

Materiál

Kód RAL	9010
Barva	Bílá

Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolace II
Stupeň krytí IP	IP30