



FW42US2

**Inbouwweldverdeler IP30, 650 x 550 x 110 mm, 96 modules, geïsoleerd**

**Technische eigenschappen**

**Installatie, montage**

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Inbouwmontage Holle wand

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

**Samenstelling**

Aantal DIN-rails	8
Aantal verdelerrijen	4
Aantal velden in de breedte	2
Met slot	Nee

**Capaciteit**

Aantal modules	96
----------------	----

**Funcities**

Met buis invoeren	Ja
-------------------	----

**Afmetingen**

Hoogte	650 mm
Breedte	550 mm
Diepte	110 mm

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren	1
-------------------	---

**Afmetingen**

Aantal breedte-eenheden	36
-------------------------	----

**Deksel, deur**

Uitvoeringsvorm handgreep	Handgreep met deurschild
Deur/deksel is transparant	Nee
Type kastdeur	Enkele deur

**Aansluiting**

Aantal leidinginvoeringen	4
---------------------------	---

**Materiaal**

Materiaal	Staal
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

**Samenstelling**

Materiaal montageplaat	Nee
------------------------	-----

**Veiligheid**

Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Slagvastheid IK	IK09
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30