



KH35L3

Distrib. 100A fase 3x(2x(35+25))mm² 4,5M

Características técnicas

Dimensões

Altura	55 mm
Largura	71 mm
Profundidade	37 mm

Ligações

Secção transversal de condutor rígido	10 - 35 mm ²
---------------------------------------	-------------------------

Instalação / montagem

Binário de aperto nominal	3,50 - 3,50 Nm
---------------------------	----------------

Intensidade de corrente

Corrente nominal	100 A
------------------	-------

Arquitetura

Número de polos	3
-----------------	---

Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim