




BRS8517019016

### Socle de goulotte fixation frontale BRS 83x170mm couvercle 80mm en acier blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|          |         |
|----------|---------|
| Hauteur  | 83 mm   |
| Largeur  | 170 mm  |
| Longueur | 2000 mm |

##### Cache, porte

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Nombre de couvercles pouvant être montés | 1     |
| Largeur de la partie supérieure 1        | 80 mm |
| Largeur de la partie supérieure 2        | 0 mm  |
| Largeur de la partie supérieure 3        | 0 mm  |

##### Dimensions

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Section intérieure | 13180 - 13180 mm <sup>2</sup> |
|--------------------|-------------------------------|

##### Capacité

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs) | 41 |
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 53 |

##### Installation, montage

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Perforation de socle | Oui |
|----------------------|-----|

##### Matière

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Matière               | Acier               |
| Traitement de surface | Thermolaquage       |
| Couleur               | Blanc signalisation |
| Code RAL              | 9016                |

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK08 |
| Indice de protection IP | IP40 |

##### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 90 °C |
|------------------------|------------|

##### Connectivité

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Accessoires d'alignement | Eclisses en références séparées |
|--------------------------|---------------------------------|

##### Équipement

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Éclisses incluses          | Non |
| Nombre d'agrafes par mètre | 0   |
| Avec film de protection    | Oui |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

Illustrations | dessins

