




UKM240280

#### Dilatatiekoppeling voor UK 240x28mm staal

##### Technische eigenschappen

###### Samenstelling

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Met potentiaalvereffening   | Nee |
| Geschikt voor dilatatievoeg | Ja  |

###### Afmetingen

|          |        |
|----------|--------|
| Hoogte   | 28 mm  |
| Breedte  | 240 mm |
| Lengte   | 150 mm |
| Meting a | 28 mm  |
| Meting b | 240 mm |

###### Materiaal

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Materiaal               | Staal    |
| Oppervlakte behandeling | Verzinkt |

###### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |