



50553522

**Puls. doppio x venez. con Bilanc. doppio e simb freccia Serie W.1 bianco pol. op****Caratteristiche tecniche****Materiali**

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010

Controlli e indicatori

Tipo di comando/pulsante per veneziane	Pulsante a 1 poli
--	-------------------

Materiali

finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 35 °C
-------------------------	-------------

Testo

Tipo di commutazione	Con blocco meccanico ed elettrico contro il comando contemporaneo da ambo i lati
Tipo di connessione	Con morsetto a molla
Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite

Adatto per

W.1