



LVZW800

## Stromwandler für LV NH1-3 800/5A 5VA Klasse 1

### Technische Eigenschaften

#### Funktionen

|                    |   |
|--------------------|---|
| Genauigkeitsklasse | 1 |
|--------------------|---|

#### Leistung

|          |      |
|----------|------|
| Leistung | 5 VA |
|----------|------|

#### Abmessungen

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Durchmesser der Öffnung | 21 mm    |
| Höhe                    | 63.50 mm |
| Breite                  | 59.50 mm |
| Tiefe                   | 30.10 mm |

#### Anschlussmöglichkeiten

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Schraubanschluss |
|-----------------------|------------------|

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Spannung

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Isolationsspannung Ui | 3000 V |
|-----------------------|--------|

#### Einsatzbedingungen

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur         | -40 - 40 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -40 - 75 °C |

#### Anschluss

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 1.5 - 4 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 1.5 - 4 mm <sup>2</sup> |

#### Sicherheit

|              |      |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP10 |
|--------------|------|

#### Elektrischer Strom

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Maximalstrom Primärseite   | 800 A |
| Maximalstrom Sekundärseite | 5 A   |

#### Installation, Montage

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterteil |
|-------------|-----------|

#### Nachhaltigkeit

|               |    |
|---------------|----|
| Halogenfrei   | Ja |
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform  | Ja |