



LLK125

NH3-NR3P-LLK,3transf.cour.600-5S,1Make+1Break,el.fuse mon.,connecteuronn.

Caractéristiques techniques

Fusible

Taille de l'élément fusible	NH3
-----------------------------	-----

Architecture

Nombre de pôles	3
-----------------	---

Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B	630 A

Installation, montage

Couple de serrage	30 - 30 Nm
-------------------	------------

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	200
Endurance mécanique nombre de manœuvres	800

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	295 W
-----------------------------------	-------

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	95 mm²
Section de raccordement en câble souple	95 mm²

Dimensions

Hauteur	149.50 mm
Largeur	280 mm
Longueur	590 mm

Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V

Câble

Entrée de câble	Côté
-----------------	------

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui