



LNH3125M

**Mespatroon NH3C 125 A 500 V gG combimelder**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

Afschakelkarakteristiek gG

**Zekering**

Zekeringsgrootte NH3C

Kenmerken zekering gG

**Spanning**

Type voeding AC

Nominale spanning  $U_e$  500 - 500 V

Nominale spanning bij AC 50 Hz 500 - 500 V

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 125 A

**Gebruiksvoorwaarden**

Geïsoleerd Nee

**Belangrijkste elektrische eigenschappen**

Nom. kortsluitafschakelvermogen  $I_{cn}$  volgens IEC 60898-1 120 kA

**Vermogen**

Totaal vermogensverlies onder IN 12,20 W

**Afmetingen**

Hoogte 150 mm

Breedte 66 mm

Diepte 80 mm

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja