



FT32K

**Verdeler IP54 met zichtvensterdeur 550 x**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	500 mm
Breedte	550 mm
Diepte	275 mm
Dikte zijwand	2 mm

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP54
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse I (geaard)
Type slot	Sleutelslot Snelsluiting
Slagvastheid IK	IK10

**Samenstelling**

Aantal velden in de breedte	2
Aantal flensplaatopeningen	4

**Installatie, montage**

Geschikt voor buitengebruik	Nee
-----------------------------	-----

**Materiaal**

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Materiaal	Staal

**Samenstelling**

Aantal verdelerrijen	3
----------------------	---

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Deur/deksel is transparant	Nee

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	630 A
-----------------	-------