



LLK132

NH3-NR3P-LLK, 3WV600-5S, av SKL

Tekniska egenskaper

Säkring

| | |
|-----------------|-----|
| Säkringsstorlek | NH3 |
|-----------------|-----|

Arkitektur

| | |
|-------------|---|
| Antal poler | 3 |
|-------------|---|

Elektrisk ström

| | |
|---|-------|
| Märkström | 630 A |
| Acceptabel märkdriftström AC23 i kategori B | 630 A |

Installation, montering

| | |
|-----------------------------|------------|
| Nominellt åtdragningsmoment | 30 - 30 Nm |
|-----------------------------|------------|

Uthållighet

| | |
|---|-----|
| Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar) | 200 |
| Mekanisk livslängd (omkopplingar) | 800 |

Ström

| | |
|--|-------|
| Total effektförlust vid nominell märkström | 295 W |
|--|-------|

Anslutning

| | |
|----------------------|--------------------|
| Area solid ledare | 95 mm ² |
| Area flexibel ledare | 95 mm ² |

Dimensioner

| | |
|-------|-----------|
| Höjd | 149,50 mm |
| Bredd | 280 mm |
| Längd | 590 mm |

Spänning

| | |
|--|--------|
| Nominell isolationsspänning U _i | 1000 V |
| Nominell impulsskyddsspänning U _{imp} | 8000 V |

Kabel

| | |
|------------------------|------|
| Läge för kabelinföring | Sida |
|------------------------|------|

Hållbarhet

| | |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |