



Druck

Anreihstandverteiler IP41 1350x2000x400 120° RAL nach Wahl Rückwand verzinkt

Technische Eigenschaften

Abmessungen

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Höhe                     | 2000 mm |
| Breite                   | 1350 mm |
| Tiefe                    | 400 mm  |
| Materialdicke Seitenwand | 2 mm    |

Sicherheit

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP41                     |
| Schutzklasse                   | Schutzklasse I           |
| Schließungstyp                 | Doppelbartverschluß 3 mm |
| Stoßfestigkeit IK              | IK10                     |

Ausstattung

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Anzahl Felder                           | 5  |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 10 |

Installation, Montage

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Montage auf                | Bodenbefestigung |
| Geeignet für Aussenbereich | Nein             |

Werkstoff

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Farbe      | Kundenspezifisch  |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Werkstoff  | Stahl             |
| Glanzgrad  | Matt              |

Abdeckung, Tür

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Anzahl Schranktüren          | 2    |
| Anzahl der Schlösser         | 1    |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

Elektrischer Strom

|           |        |
|-----------|--------|
| Nennstrom | 1600 A |
|-----------|--------|

Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|

Abbildungen | Zeichnungen

