



VU218F

Kapsling delta, i plåt för infällnad i tunnvägg. Med dörr, 2x18 moduler

#### Tekniska egenskaper

##### Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering	Infälld montering

##### Elektrisk ström

Märkström	63 A
-----------	------

##### Utrustning

Antal skenor	2
Antal rader	2
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Ja

##### Kapacitet

Antal moduler	36
---------------	----

##### Funktioner

Med kabelgenomföringar	Ja
------------------------	----

##### Dimensioner

Höjd	411 mm
Bredd	426 mm
Djup	89 mm

##### Skydd, dörr

Antal dörrar	1
--------------	---

##### Dimensioner

Infällnadsbredd	396 mm
-----------------	--------

##### Skydd, dörr

Antal lås	0
-----------	---

##### Dimensioner

Inbyggnadsdjup	82 mm
Antal breddenheter	18

##### Skydd, dörr

Typ av handtag	Klaffhandtag med mekanism
Dörr/lock transparent	Nej

##### Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

##### Material

Material	Plast
RAL-kod	9010
Färg	Vit

##### Utrustning

Har jordanslutningsblock	Ja
Har monteringsplatta	Nej

##### Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass I
Slagtåligghet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Utan lås
Glödtråds test	650 °C

---

**Hållbarhet**

---

RoHS-överensstämmelse

Ja