




Druck

Anreihstandverteiler IP41 1600x2000x400 120° RAL nach Wahl Rückwand verzinkt

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	2000 mm
Breite	1600 mm
Tiefe	400 mm
Materialdicke Seitenwand	2 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP41
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	Doppelbartverschluß 3 mm
Stoßfestigkeit IK	IK10

Ausstattung

Anzahl Felder	6
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	12

Installation, Montage

Montage auf	Bodenbefestigung
Geeignet für Aussenbereich	Nein

Werkstoff

Farbe	Kundenspezifisch
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl
Glanzgrad	Matt

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom

Nennstrom	1600 A
-----------	--------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

