



GP218P

Porte opaque pour coffret Gamma 18, 2 rangées 36 M

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|---------|--------|
| Hauteur | 375 mm |
| Largeur | 355 mm |

Couvercle, porte

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |
| Nombre de portes | 1 |
| Type de porte | Porte butée |
| Nombre de serrure de la porte | 1 |

Matière

| | |
|--------------------|------------|
| Code RAL | 9010 |
| Couleur | Blanc pur |
| Couleur du produit | Blanc pur |
| Matériau | Plastique |
| Traitement | Non traité |

Architecture

| | |
|----------------------|------------------|
| Position de la porte | Gauche Droite |
|----------------------|------------------|

Sécurité

| | |
|---------------------------|--------|
| Classe de protection (IP) | IP40 |
| Type de verrouillage | Loquet |

Equipement

| | |
|----------------|---|
| Nombre de clés | 1 |
|----------------|---|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
| REACH-sans SVHC | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |