



LE27K-3

**Schroefpatroonhouder DII 25 A 3p 3225**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	25 A
Nominale stroom van smeltpatroon	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	13 A
	16 A
	20 A
	25 A

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

**Uitvoering**

Aantal polen	3
--------------	---

**Zekering**

Zekeringsgrootte	DII
------------------	-----

**Leveringsomvang**

Met deksel	Ja
------------	----

**Afmetingen**

Hoogte	47 mm
Breedte	46 mm
Lengte	120 mm

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja