



M-MT806A

Porte modulaire 6UM IP40 120° 800x300 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 RAL au choix

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	298 mm
Largeur	795 mm
Profondeur	20 mm

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Type de porte	Porte de compartiment

Matière

Matière	Acier
Traitement de surface	Thermolaquage

Sécurité

Indice de protection IP	IP40
-------------------------	------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----