



20462089

Termostato, cont. NA, + pezzo c.le, crono, R.x bianco polare

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Impostazioni

Setpoint temperatura di confort	5 - 30 °C
---------------------------------	-----------

Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	46 mm

Alimentazione

Tensione di rete	230 V AC
------------------	----------

Condizioni di impiego

Tensione nominale	230 - 230 V
-------------------	-------------

Corrente

Max. corrente di commutazione	10 A
-------------------------------	------

Materiali

Colore	Bianco polare
--------	---------------

Potenza

Consumo di corrente in modalità stand-by	1,20 W
--	--------

Condizioni d'uso

Classe di efficienza energetica	IV (2%)
---------------------------------	---------

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si