



B45050

### Prise TerCia RJ45 Catégorie 6a STP 2 modules blanche

#### Caractéristiques techniques

##### Raccordement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Type de connexion / prise | STP |
|---------------------------|-----|

##### Matière

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Couleur    | Blanc              |
| Code RAL   | 9010               |
| Finition   | Mat                |
| Matériau   | Polycarbonate (PC) |
| Traitement | Laqué              |

##### Dimensions

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Hauteur                              | 45 mm |
| Largeur                              | 45 mm |
| Profondeur                           | 37 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 40 mm |

##### Connectivité

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Orientation connecteur (support Data) | Droit            |
| Type de montage                       | Fixation par vis |

##### Equipement

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Blindé              | Non |
| Avec pare-poussière | Non |

##### Sécurité

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Résistance aux chocs IK   | IK07 |

##### Textes

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Marquage                              | Sans marquage      |
| Blindage                              | Boîtier non blindé |
| Platine de support / bague de support | Sans support       |

##### Adapté à

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Module de bureau / Sortie de câble / Système de colonne 45 Eco Iboco / Système de colonne 45 Iboco / TA-C45 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |