



M-MT8020A

Porte modulaire 20UM IP40 120° 800x1000 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 RAL au choix

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	998 mm
Largeur	795 mm
Profondeur	20 mm

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Type de porte	Porte de compartiment

Matière

Matière	Aacier
Traitement de surface	Thermolaquage

Sécurité

Indice de protection IP	IP40
-------------------------	------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----