



GS30003020

### Technické vlastnosti

#### Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

#### Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

#### Materiál

Barva Dopravní červená

Kód RAL 3020

Povrchová úprava Matná

Materiál Polyamid (PA)

Povrch Neošetřený

#### Rozměry

Výška 50 mm

Šířka 180 mm

Hloubka 61 mm

Počet jednotek 3

#### Připojení

Typ konektoru/zástrčky Wago Winsta

Průřez flexibilního vodiče nezakončeného dutinkou 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Počet vstupů potrubí 2

#### Instalace, montáž

Montáž C profil parapetníhoho kanálu

#### Konektivita

Druh montáže Modulární

#### Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ne

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne

Se signálním svítidlem Ne

Zámek Ne

#### Příslušenství

Popisové pole Ne

Předem vybaveno 3x zásuvka

#### Kryt, dveře

Typ víka Bez víka

#### Kapacita

Počet modulů 3

#### Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ano

Mechanická odolnost IK IK07

Stupeň krytí IP IP20

#### Funkce

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ne

#### Identifikace

S potiskem Ne

#### Texty

Ochrana Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku

**Vhodné pro**

Zařízení Hager energy, zásuvka BRx

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny

Ano

Bez REACh-SVHC

Ano

V souladu se směrnicí RoHS

Ano

**Ilustrace a výkresy**

