



LLK001

NH3-NR3P-LLK, Standardausführung ohne Gerätezubehör

Technische Eigenschaften

Sicherung

Sicherungsgröße	NH3
-----------------	-----

Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

Elektrischer Strom

Nennstrom	630 A
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B	630 A

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	30 - 30 Nm
----------------------	------------

Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	800

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	295 W
---------------------------------------	-------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	95 mm ²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	95 mm ²

Abmessungen

Höhe	149,50 mm
Breite	590 mm
Länge	590 mm

Spannung

Isolationsspannung U _i	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit U _{imp}	8000 V

Kabel

Kabeleinführungsposition	Seite
--------------------------	-------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja