



LLK001

NH3-NR3P-LLK, Standardausführung ohne Gerätzubehör

Technische Eigenschaften

Sicherung

Sicherungsgröße	NH3
-----------------	-----

Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

Elektrischer Strom

Nennstrom	630 A
-----------	-------

Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B

630 A

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	30 - 30 Nm
----------------------	------------

Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
---	-----

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	800
---	-----

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	295 W
---------------------------------------	-------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	95 mm ²
---	--------------------

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	95 mm ²
---	--------------------

Abmessungen

Höhe	149,50 mm
------	-----------

Breite	590 mm
--------	--------

Länge	590 mm
-------	--------

Spannung

Isolationsspannung Ui	1000 V
-----------------------	--------

Stoßspannungsfestigkeit Uimp	8000 V
------------------------------	--------

Kabel

Kabeleinführungsposition	Seite
--------------------------	-------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----