



FT31L

**Verdeler IP54 met zichtvensterdeur 300 x**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	500 mm
Breedte	300 mm
Diepte	275 mm
Dikte zijwand	2 mm

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP54
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Type slot	Sleutelslot Snelsluiting
Slagvastheid IK	IK10

**Samenstelling**

Aantal velden in de breedte	1
Aantal flensplaatopeningen	2

**Installatie, montage**

Geschikt voor buitengebruik	Nee
-----------------------------	-----

**Materiaal**

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Materiaal	Staal

**Samenstelling**

Aantal verdelerrijen	3
----------------------	---

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Deur/deksel is transparant	Nee

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	630 A
-----------------	-------