



VB18A

Coffret saillie vega 18 modules 1 rangée sans porte

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	En saillie
-------------	------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Equipement

Nombre de rangées	1
-------------------	---

Capacité

Nombre de modules	18
-------------------	----

Dimensions

Hauteur	300 mm
Largeur	370 mm
Profondeur	135 mm

Couvercle, porte

Nombre de portes	0
Nombre de serrure de la porte	0
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matière

Matériau	Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Equipement

Plaque de montage incluse	Oui
---------------------------	-----

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure
Test au fil incandescent	750 °C