Fiche technique du produit
VB18A



VB18A

Coffret saillie vega 18 modules 1 rangée sans porte

Caractéristiques techniques

Installation, montage	
Montage sur	En saillie
Courant électrique	
Courant assigné nominal	63 A
Equipement	
Nombre de rangées	1
Capacité	
Nombre de modules	18
Dimensions	
Hauteur	300 mm
Largeur	370 mm
Profondeur	135 mm
Couvercle, porte	
Nombre de portes	0
Nombre de serrure de la porte	0
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Matière	
Matériau	Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Equipement	
Plaque de montage incluse	Oui
Sécurité	
Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure
Test au fil incandescent	750 °C
Indice de protection avec porte IP	IP40