



30423552

#### Tekniska egenskaper

##### Arkitektur

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Styr/manöverelement | Dubbelvippa |
|---------------------|-------------|

##### Material

|              |            |
|--------------|------------|
| Färg         | Vit        |
| RAL-kod      | 9010       |
| Ytbehandling | Matt       |
| Material     | Plast      |
| Behandling   | Obehandlad |

##### Dimensioner

|       |       |
|-------|-------|
| Höjd  | 71 mm |
| Bredd | 71 mm |
| Djup  | 27 mm |

##### Anslutning

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Anslutning/anslutningstyp | Bajonettanslutning |
| Typ av montering          | Skruvmontering     |

##### Utrustning

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Övervakningsfönster/ljusuttag | Nej |
|-------------------------------|-----|

##### Tillbehör

|               |     |
|---------------|-----|
| Har märksfält | Nej |
|---------------|-----|

##### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP55 |
| Slagtålighet IK     | IK05 |

##### Text

|            |                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Präglad    | Med symbol "O"                                                              |
| Utförande  | Montering i utanpåliggande eller infälld kapsling                           |
| Tryckknapp | Även för KNX-applikationer: tryckknapp, 2-vägs, och grupptryckknapp, 2-vägs |

##### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |