



1832103



#### BVF-210WS Innenstation Video Stand. 6D-Video

##### Technische Eigenschaften

###### Werkstoff

Farbe	Verkehrsweiß
RAL Nummer	9016
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Kunststoff Thermoplast

###### Abmessungen

Höhe	196 mm
Breite	96 mm
Tiefe	20 mm
Abmessungen	196 x 96 mm

###### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20 - 60 °C

###### Spannung

Betriebsspannung über Bus	17 - 22 V
---------------------------	-----------

###### Elektrischer Strom

Stromaufnahme während des Betriebs	180 mA
------------------------------------	--------

###### Bildschirm

Mit Touch Screen	Nein
------------------	------

###### Texte

Montageart	Flache Aufputz-Montage oder Auf Einbaudose Für senkrechte Montage
Anschluss	Anschluss für Etagenruftaster Anschluss für optionale Zusatzspeisung

###### Funktionen

Lautstärkeregelung	Ja
--------------------	----

###### Anschluss

Leiterquerschnitt	0 - 0 mm <sup>2</sup>
-------------------	-----------------------

###### Kompatibilität

Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
IFTTT Unterstützung verfügbar	Nein

###### Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

###### Zubehör

Zusatzgerät anreichbar	Nein
------------------------	------

###### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----