



862542510

Toma USA/CANADA NEMA 6-20 R, Integro, negro, brillo

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 20 A

Tensión

Tensión asignada 250 V

Tensión nominal 250 - 250 V

Frecuencia

Frecuencia 50 - 50 Hz

Materiales

Colour Negro

Código RAL 9005

Acabado de la superficie Brillante

Material Termoplástico

Tratamiento Sin tratamiento

Dimensiones

Altura 55,50 mm

Anchura 55,50 mm

Profundidad 28 mm

Profundidad de montaje 19 mm

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Conectividad

Tipo de conector/enchufe Borne de tornillo

Tipo de montaje Instalación de empotrar
Montaje con tornillos

Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe NEMA

Inserto central girado No

Con tapa abatible No

Con lámpara de señal No

Accesorios

Tiene campo de etiquetado No

Capacidad

Número de módulos 1

Seguridad

Con protección de contacto mejorada No

Índice de protección IP IP20

Funciones

Con iluminación orientable No

Con iluminación funcional No

Texto

Inscripción Sin inscripción

Funda Tapa central

Protección Sin protección adicional de contactos

Tipo de conexión Con conexiones rcon tornillos

Sostenibilidad

REACH – libre de SVHC Sí

Conforme con RoHS Sí